

3 Зам.	ТТИ.КСЭТИ.87-2009		04.05.2009
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Комплектность изделия **ДС120П.33**

**Источник питания инверторный  
специальный для воздушно-  
плазменной резки**

согласно КД

**ТТ322**

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во; прим.</i>	<i>Примечание</i>
<b>ТТ322-00</b>	<b>Источник ДС120П.33</b>	<b>1</b>	
<b>ТТ322-09</b>	<b>Комплект принадлежностей</b>		
<b>ТТ426</b>	<b>Зажим 300</b>	<b>1</b>	<b>200 А</b>
ТТ426-00-01	Зажим С300		6 м; 16 мм <sup>2</sup>
ТТ426-00-04	Зажим С300		15 м; 16 мм <sup>2</sup>
ТТ426-00-02	Зажим С300		25 м; 16 мм <sup>2</sup>
<b>ТТ450</b>	<b>Резак ТВ140 (ТВи)</b>	<b>1</b>	<b>Допустимая замена</b>
			<b>Резак Т140 (ТРАФИМЕТ)</b>
ТТ450-00	Резак ТВ140		6 м (Доп. замена ТТ444-00)
ТТ450-00-01	Резак ТВ140		15 м (Доп. замена ТТ444-00-01)
ТТ450-00-02	Резак ТВ140		25 м (Доп. замена ТТ444-00-02)
ТТ450-05	Комплект запасных частей	<b>1</b>	Доп. замена ТТ444-05
	Электрод HF (ТВи 441Р010001)	<b>3</b>	Доп. замена Катод А101.141 (ТРАФИМЕТ PR0101)
	Диффузор (ТВи 441Р020010)	<b>1</b>	Доп. замена Диффузор газовый А101-141 (ТРАФИМЕТ PE0101)
	Сопло 1,7 (ТВи 441Р020003)	<b>3</b>	Доп. замена Сопло D 1,7 А101-141 (ТРАФИМЕТ PD0101-17)
ТТ429-00-02	Фильтр пылевой		244 мм х 244 мм
	<b>Вставка плавкая ВП1-1-3,15 А</b>	<b>2</b>	
	<b>Розетка 124 стационарная 3Р+РЕ 32 А 380 В 1Р44 ИЭК</b>	<b>1</b>	по требованию заказчика
<b>ТТ322-00РЭ</b>	<b>Руководство по эксплуатации</b>	<b>1</b>	
<b>ТТ322-00ПС</b>	<b>Паспорт</b>	<b>1</b>	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО:</b>			
	<b>Сертификат соответствия №РОСС.RU.ЧЦ007.В00152</b>	<b>1</b>	
	<b>Руководство по полуавтоматической и ручной плазменной резке труб в трассовых условиях Р Газпром</b>	<b>1</b>	
	- обязательная часть комплектации		

"Утверждаю"

Директор НПП "ТехноТрон"

\_\_\_\_\_ В.А. Галкин

Комплектность изделия **ДС120П.33**

**Источник питания инверторный  
специальный для воздушно-  
плазменной резки**

Составил:

Инженер-конструктор Н.В. Кожендаева

Согласовано:

Начальник ОМС О.Б. Гецкин

Начальник ПДБ И.Н. Егорова